

**Slijpvijl - edelkorund, vlak, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 150X16F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558555 150X16F
GTIN	9003172581538
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **staal** (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaiheid van dit materiaal zorgt voor **stevige randen** en een grote **snijcapaciteit**.

**Opmerking:**

**bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

**Technische beschrijving**

Lengte	150 mm
Breedte	16 mm
Korrelgrootte	320
Fijnheidsgraad	fijn
Kleur	oranje
Slijpmiddelaanduiding	A
Vorm	vlak
Producttype	Slijpvijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		