

**Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), rond, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X10F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558635 100X10F
GTIN	4260496530313
Artikelklasse	56Z

**Omschrijving****Toepassing:**

voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelfscherpend effect**.

**Opmerking:**

**bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

**Technische beschrijving**

Breedte	10 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Lengte	100 mm
Korrelgrootte	320
Kleur	groen
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Vorm	rond
Producttype	Slijpvijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		