

## Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), driekant, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 150X16M



### Bestelgegevens

Bestelnummer	558615 150X16M
GTIN	4260496530702
Artikelklasse	56Z

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelfscherpend effect**.

#### Opmerking:

**Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

### Technische beschrijving

Lengte	150 mm
Fijnheidsgraad	middel
Breedte	16 mm
Korrelgrootte	180
Kleur	groen
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Vorm	driekant
Producttype	Slijpvijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		