



Slijpvijl - edelkorund, half rond, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X13M



Bestelgegevens

Bestelnummer	558545 100X13M
GTIN	9003172581453
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen, scherp en, slijpen** en **afschuiven** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **staal** (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaiheid van dit materiaal zorgt voor **stevige randen** en een grote **snijcapaciteit**.

Opmerking:

bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Lengte	100 mm
Breedte	13 mm
Korrelgrootte	180
Fijnheidsgraad	middel
Kleur	roze
Slijpmiddelaanduiding	A
Vorm	half rond
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		