

Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), plat, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X6M



Bestelgegevens

Bestelnummer	558655 100X6M
GTIN	4260496530542
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Toepassing:

voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelfscherpend effect**.

Opmerking:

bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Breedte	6 mm
Fijnheidsgraad	middel
Korrelgrootte	180
Lengte	100 mm
Kleur	groen
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Vorm	plat
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		