



## Slijpvijl - edelkorund, vierkant, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X13F



### Bestelgegevens

Bestelnummer	558525 100X13F
GTIN	9003172581323
Artikelklasse	53Y

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **staal** (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaigheid van dit materiaal zorgt voor **stevige randen** en een grote **snijcapaciteit**.

#### Opmerking:

**Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

### Technische beschrijving

Lengte	100 mm
Korrelgrootte	320
Breedte	13 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Kleur	oranje
Slijpmiddelaanduiding	A
Vorm	vierkant
Producttype	Slijpvijl

### Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		