

Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), plat, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X10M



Bestelgegevens

Bestelnummer	558655 100X10M
GTIN	4260496530566
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Toepassing:

voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelfscherpend effect**.

Opmerking:

bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Breedte	10 mm
Korrelgrootte	180
Lengte	100 mm
Fijnheidsgraad	middel
Kleur	groen
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Vorm	plat
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		