



Dopschroevendraaier met handvat volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	622500 8
GTIN	4010995008598
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Lange uitvoering; diepe 6-kant dopsleutel voor uitstekende bouten.

Kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 3125

Materiaal:

Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met wegrolbeveiliging, **steel** van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, volledig geïsoleerd.

Technische beschrijving

totale lengte	243 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Meslengte	125 mm
Fabrikantnummer	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

