

**Verstelbare pensleutel recht, Nominale pen-Ø: 2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628600 2,5
GTIN	4020772040499
Artikelklasse	63Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gebruineerd ontlaten, met vaste pennen.

**Toepassing:**

Voor tweegaats-klemmoeren.

**Opmerking:**

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm. Tolerantieveld h12.

**Technische beschrijving**

Nominale pen-Ø	2,5 mm
Penafstand verstelbaar a	7 - 40 mm
Type	758
Fabrikantnummer	758
Lengte L	115 mm
gebogen	nee
recht	ja
verstelbare breedte	ja
Producttype	Kopgat-pensleutel

