



Dopsleutel met dwarsgreep met VDE-isolatie, Sleutelwijdte: 8mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 622770 8 |
| GTIN | 4010995279325 |
| Artikelklasse | 63K |

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel met binnenboring voor schroefdraadschachten die uitsteken. Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, verchromd, met opgespoten isolatie.

Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Sleutelwijdte | 8 mm |
| totale lengte | 232 mm |
| Meslengte | 200 mm |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| Producttype | Dopsleutel |