



Kopgat-pensleutel gebogen



Bestelgegevens

Bestelnummer	628900
GTIN	4020772044664
Artikelklasse	63Q

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, verzinkt, aangelaste pennen. Penafstand 35 mm, pen-Ø 5 mm.
Hoogte van de bocht 50 mm.

Toepassing:

Voor flensmoeren DIN 44716 van haakse slijpers.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Type	3116CD
Fabrikantnummer	DIN 3116
Pen-Ø	5 mm
Penafstand	35 mm
Materiaal	Speciaal staal, verzinkt
Ombuigingshoogte	50 mm
Norm	DIN 3116 vorm C
gebogen	ja
recht	nee
Producttype	Kopgat-pensleutel

