

**Gewricht-dopsleutel, Sleutelwijdte: 14 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622800 14
GTIN	8014230038582
Artikelklasse	63P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-handgreep is als schuifgreep uitgevoerd met eindaanslag tegen eruit glijden.

Met zwenkbare gewrichtkop (draaihoek 50°, werkhoek tot 90°). De stand van het gewricht wordt door een geïntegreerde veer vastgehouden.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Sleutellengte: 432 mm

Schuifgreep lengte: 175 mm

**Technische beschrijving**

Sleutellengte	432 mm
Schuifgreep lengte	175 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dopsleutel

