

**Scharnier-pensleutel recht, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628800 80/5
GTIN	4020772041069
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.

Met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

Nominale pen-Ø	5 mm
totale lengte	220 mm
Penafstand verstelbaar a	40 - 80 mm
grootste Ø	80 mm
Type	764C
Fabrikantnummer	764
Producttype	Kopgat-pensleutel