

**Gewricht-dopsleutel, Sleutelwijdte: 9 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 622800 9 |
| GTIN | 8014230038537 |
| Artikelklasse | 63P |

Omschrijving**Uitvoering:**

T-handgreep is als schuifgreep uitgevoerd met eindaanslag tegen eruit glijden.

Met zwenkbare gewrichtkop (draaihoek 50°, werkhoek tot 90°). De stand van het gewricht wordt door een geïntegreerde veer vastgehouden.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Sleutellengte: 395 mm

Schuifgreeplengte: 165 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|----------------------|
| Sleutellengte | 395 mm |
| Schuifgreeplengte | 165 mm |
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchroomd |
| Producttype | Dopsleutel |

