

**Scharnier-pensleutel recht, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 125/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628800 125/7
GTIN	4020772041090
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.

Met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

Nominale pen-Ø	7 mm
totale lengte	295 mm
grootste Ø	125 mm
Penafstand verstelbaar a	80 - 125 mm
Type	764C
Fabrikantnummer	764
Producttype	Kopgat-pensleutel