

Garant
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 13X15 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	610700 13X15
GTIN	4045197158925
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Sleutellengte L: 190 mm

maximale bekbreedte b1: 33 mm

maximale bekbreedte b2: 35 mm

maximale bekhoogte h: 6 mm

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b2	35 mm
Sleutelwijdte ₂	15 mm
maximale bekhoogte h	6 mm
Sleutelwijdte ₁	13 mm
maximale bekbreedte b1	33 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	190 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel