

**Verstelbare pensleutel recht, Nominale pen-Ø: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628600 2
GTIN	4020772040482
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gebruineerd ontlaten, met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm. Tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

Penafstand verstelbaar a	7 - 40 mm
Nominale pen-Ø	2 mm
Type	758
Fabrikantnummer	758
Lengte L	115 mm
gebogen	nee
recht	ja
verstelbare breedte	ja
Producttype	Kopgat-pensleutel

