

**Steeksleutel, inch, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610120 12
GTIN	4018754019793
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	5/8 inch
maximale bekbreedte b2	40 mm
maximale bekhoogte h	5,8 mm
maximale bekbreedte b1	36 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	11/16 inch
Sleutellengte L	205 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel