

**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 16X17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610100 16X17
GTIN	4018754017874
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 610600

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	17 mm
Sleutelwijdte ₁	16 mm
maximale bekhoogte h	6 mm
maximale bekbreedte b1	36 mm
maximale bekbreedte b2	39 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	205 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel