

**Dop, 1/4 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631500 E6
GTIN	4018754000951
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 5,7 mm

Ø uitgangzijde: 8 mm

Lengte: 23 mm

Technische beschrijving

Profielmaat A	5,7 mm
Torx®-profiel	E6
Lengte	23 mm
Ø uitgangzijde	8 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
Producttype	Dop

