

**6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 631415 7 |
| GTIN | 4045197492982 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Opmerking:

HOLEX Doppen voor binnenzeskantbouten, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 631417).

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------------------|
| Ø uitgangzijde | 10,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Sleutelwijdte | 7 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch |
| Norm | DIN 3124 |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |

| | |
|----------------------|-----|
| met AS-Drive-profiel | nee |
| Producttype | Dop |