



Steeksleutel, inch, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	610120 1
GTIN	4018754019724
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b ₂	18 mm
maximale bekbreedte b ₁	16 mm
maximale bekhoogte h	4 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte ₂	5/16 inch
Sleutellengte L	140 mm
Sleutelwijdte ₁	1/4 inch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel