

**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 27X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610100 27X30
GTIN	4018754018048
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 610600

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	27 mm
maximale bekbreedte b2	66 mm
maximale bekbreedte b1	60 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	30 mm
maximale bekhoogte h	10 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	300 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel