

**Bitdop voor sleuf, 1/4 inch, Bladbreedte: 8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 631615 8      |
| GTIN          | 4045197559616 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Ø aandrijfzijde: 11 mm

Lengte: 25 mm

Mesdikte: 1,2 mm

**Technische beschrijving**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Mesbreedte       | 8 mm                  |
| Ø aandrijfzijde  | 11 mm                 |
| Mesdikte         | 1,2 mm                |
| Lengte           | 25 mm                 |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch              |
| Bitsoort         | Sleufschroevendraaier |
| Producttype      | Dop                   |

