

**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 18X21mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 610100 18X21 |
| GTIN | 4018754017911 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 610600

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|----------|
| maximale bekbreedte b1 | 40 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 21 mm |
| maximale bekbreedte b2 | 47 mm |
| maximale bekhoogte h | 8 mm |
| Sleutelwijdte ₁ | 18 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Sleutellengte L | 235 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |

| | |
|---|----------------|
| Bekstand 1 | 15 graden |
| Bekstand 2 | 15 graden |
| vonkvrij | nee |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee |
| Producttype | Schroefsleutel |