



## Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 5,5X7mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	610100 5,5X7
GTIN	4018754018147
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 610600

### Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	4 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	7 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	5,5 mm
maximale bekbreedte b1	15 mm
maximale bekbreedte b2	17 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	120 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel