

**Steeksleutel, inch, Type: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610120 7
GTIN	4018754019755
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b1	26 mm
maximale bekbreedte b2	30 mm
maximale bekhoogte h	5,3 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte ₂	1/2 inch
Sleutellengte L	170 mm
Sleutelwijdte ₁	7/16 inch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel