



Steeksleutel, inch, Type: 24



Bestelgegevens

Bestelnummer	610120 24
GTIN	4018754019878
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b1	53 mm
maximale bekhoogte h	8,3 mm
maximale bekbreedte b2	55 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte ₂	1 inch
Sleutellengte L	270 mm
Sleutelwijdte ₁	15/16 inch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel