



## Steeksleutel, inch, Type: 32



### Bestelgegevens

Bestelnummer	610120 32
GTIN	4018754019908
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

### Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	9,4 mm
maximale bekbreedte b1	64 mm
maximale bekbreedte b2	75 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	1.5/16 inch
Sleutellengte L	300 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	1.1/8 inch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel