

**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 7X8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 610100 7X8    |
| GTIN          | 4018754017720 |
| Artikelklasse | 63A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 610600

**Technische beschrijving**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| maximale bekhoogte h       | 4 mm     |
| maximale bekbreedte b1     | 18 mm    |
| maximale bekbreedte b2     | 20 mm    |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub> | 8 mm     |
| Sleutelwijdte <sub>1</sub> | 7 mm     |
| Sleutelwijdtematen         | metrisch |
| Sleutellengte L            | 140 mm   |
| Norm                       | DIN 3110 |
| Norm                       | ISO 3318 |

|   |                |
|---|----------------|
| Bekstand 1                              | 15 graden      |
| Bekstand 2                              | 15 graden      |
| vonkvrij                                | nee            |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee            |
| Producttype                             | Schroefsleutel |