

**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 21X23mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610100 21X23
GTIN	4018754017966
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 610600

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b2	51 mm
maximale bekbreedte b1	47 mm
Sleutelwijdte ₁	21 mm
Sleutelwijdte ₂	23 mm
maximale bekhoogte h	8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	250 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel