

**Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch, Kruiskopmaat: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631625 4
GTIN	4045197559784
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

voor schroef-Ø: 7,3 - 12,7 mm

Ø aandrijfzijde: 11 mm

Lengte: 25 mm

**Technische beschrijving**

Lengte	25 mm
Ø aandrijfzijde	11 mm
voor schroef-Ø	7,3 - 12,7 mm
Kruiskopmaat	4
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Producttype

Dop