

**Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631780 TX25
GTIN	4045197382214
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 4,4 mm

Ø aandrijfzijde: 12 mm

Lengte: 100 mm

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	12 mm
Lengte	100 mm
Torx®-profiel	TX25/300
Profielmaat A	4,4 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

