



## Dopsleutelassortiment met TiN-coating, 1/4 inch-vierkant 30-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630340
GTIN	4000896175475
Artikelklasse	630

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2,5 – M5 en binnen-Torx® – schroeven met schroefdraad M3 – M6.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten met TiN-coating: 4 st. nr. 631733 maat 3; 4; 5; 6

Bitdoppen voor binnen-Torx® met TiN-coating: 5 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Schroevendraaierdoppen voor Phillips met TiN-coating: 2 st. gr. 1; 2

Pozidriv-doppen met TiN-coating: 2 st. gr. 1; 2

Opsteekhandvat: 1 st.  
 Verlengstukken: 2 St. maat 55; 147 mm  
 Cardangewricht: 1 st.  
 Ratel: 1 st.  
 Opgeborgen in: Kunststof box met houder / aflegbak  
 Hoogte: 54 mm  
 Aandrijfvierkant: 1/4 inch  
 Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-14 mm  
 Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6 mm

## Technische beschrijving

Aantal delen	30
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Verpakking	Kunststof box met houder / aflegbak
Lengte	180 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	54 mm
Producttype	Dopsleutel