

**Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 21X24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610900 21X24
GTIN	4045197384263
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	21 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	24 mm
maximale bekhoogte h	8 mm
maximale bekbreedte b1	47 mm
maximale bekbreedte b2	53 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	245 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel