



Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 21X24 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	610700 21X24
GTIN	4045197159052
Artikelklasse	61A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Sleutellengte L: 250 mm

maximale bekbreedte b1: 47 mm

maximale bekbreedte b2: 53 mm

maximale bekhoogte h: 8 mm

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b1	47 mm
maximale bekbreedte b2	53 mm
Sleutelwijdte ₁	21 mm
maximale bekhoogte h	8 mm
Sleutelwijdte ₂	24 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	250 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee