

**Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 10X11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610900 10X11
GTIN	4045197348623
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	5 mm
maximale bekbreedte b2	27 mm
Sleutelwijdte ₁	10 mm
maximale bekbreedte b1	24 mm
Sleutelwijdte ₂	11 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	151 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel