

**Steeksleutel, verchromd, Sleutelwijdtes: 14X15mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 610950 14X15 |
| GTIN | 4045197159274 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|-----------|
| maximale bekbreedte b1 | 33 mm |
| maximale bekbreedte b2 | 35 mm |
| Sleutelwijdte ₁ | 14 mm |
| maximale bekhoogte h | 6 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 15 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Sleutellengte L | 186 mm |
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | DIN 3110 |
| Bekstand 1 | 15 graden |
| Bekstand 2 | 15 graden |

| | |
|---|----------------|
| Oppervlak | verchromd |
| Productnaamattribuut | verchromd |
| vonkvrij | nee |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee |
| Producttype | Schroefsleutel |