



Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 24X26mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	610900 24X26
GTIN	4045197384287
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	9 mm
Sleutelwijdte ₁	24 mm
maximale bekbreedte b1	54 mm
Sleutelwijdte ₂	26 mm
maximale bekbreedte b2	58 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	265 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel