

**Steeksleutelset, gefosfateerd, Aantal sleutels: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610910 8
GTIN	4045197384393
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11;
12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Technische beschrijving

Aantal sleutels	8
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Oppervlak	gefosfateerd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610900 6X7
Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 8	611500 8
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610900 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610900 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610900 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X21 mm	610900 18X21
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610900 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 19X22 mm	610900 19X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610900 16X17