

**Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 17X19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610900 17X19
GTIN	4045197348647
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	17 mm
maximale bekhoogte h	7 mm
maximale bekbreedte b2	43 mm
maximale bekbreedte b1	40 mm
Sleutelwijdte ₂	19 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	220 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel