



## Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 18X21 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	610700 18X21
GTIN	4045197159007
Artikelklasse	61A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Sleutellengte L: 235 mm

maximale bekbreedte b1: 40 mm

maximale bekbreedte b2: 47 mm

maximale bekhoogte h: 8 mm

### Technische beschrijving

maximale bekbreedte b1	40 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	18 mm
maximale bekbreedte b2	47 mm
maximale bekhoogte h	8 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	21 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	235 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee