

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig, met kunststof huls, Sleutelwijdte: 21mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	651240 21
GTIN	4991644359431
Artikelklasse	63R

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen. Bij het wisselen van de wielen en banden is het belangrijk dat de moeren of schroeven correct worden aangedraaid, om een veilige rit te waarborgen. Met een zeskantdopsleutel met kunststof huls kunt u waarborgen dat de moeren en schroeven voldoende stevig zijn aangedraaid, zonder de velgen te beschadigen. De dopsleutel is ook voor slagschroefmachines geschikt.

De kunststof huls beschermt de velgen en voorkomt krassen of andere beschadigingen die door het gereedschap kunnen worden veroorzaakt. U kunt er dus zeker van zijn dat uw voertuig altijd in een optimale staat blijft.

De dopsleutel is een belangrijk stuk gereedschap in elke garage. Of u nu zelf aan uw voertuig sleutelt of de wielen- en bandenwissel door een vakman laat uitvoeren; dit gereedschap mag niet ontbreken.

Voordeel:

- **Geringe Ø en perfect afgestemde totale lengte van de dopsleutel maken werken aan slecht toegankelijke bouten mogelijk.**
- **Bescherming van kwetsbare onderdelen (bijv. lichtmetalen velg) door beschermhulzen.**
- **Positioneren bij draaiende schroefmachine mogelijk, aangezien de beschermhuls vrijlopend is.**
- **Door de kleur zijn de doppen gemakkelijk herkenbaar.**
- **Hoge belastbaarheid van de dopsleutels mogelijk dankzij torsiezone.**
- **De kunststof aanslag aan de binnenkant beschermt de gevoelige oppervlakken van de wielmoer.**

Toepassing:

Met name voor de behoedzame montage van kwetsbare onderdelen (bijv. lichtmetalen velgen).

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

Opmerking:

Reservebeschermhulzen onder nr. 651242.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	29 mm
Lengte	110 mm
Sleutelwijdte	21 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Kunststof beschermhuls Type 21	651242 21
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø x lengte 3X20 mm	651900 3X20