



Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 6X7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	610900 6X7
GTIN	4045197384065
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b2	18 mm
maximale bekhoogte h	4 mm
Sleutelwijdte ₁	6 mm
Sleutelwijdte ₂	7 mm
maximale bekbreedte b1	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	122 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel