



Werkruimtelamp Planonlight LED Black Series, Wattage: 10W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081353 10
GTIN	2050001919397
Artikelklasse	04E

Omschrijving

Uitvoering:

Planonlight LED **Black Series** is de sterkste, **dichtste** en **meest compacte** onder de Planonlight werklampen. Aanbouwuitvoering met flexibele bevestigingsmogelijkheden voor zeer zware industriële toepassingsgebieden.

- **Zeer hoge lichtopbrengst met 157 lumen/watt leds.**
- **Absoluut onderhoudsvrij (met een levensduur van 50000 h).**
- **Optimaal voor uitbreiding dankzij de uiterst compacte constructie, ook voor gebruik in machines met veel hoeken.**
- **Veel varianten met 8 verschillende modellen (inbouwuitvoering op aanvraag).**
- **Flexibele bevestiging: Vlakke inbouw of met geschikte, verstelbare houder 081381 voor 45° plafondmontage.**
- **Verbeterd en beproefd afdichtprincipe met IP68 en IP69K (emulsiedicht).**

Opmerking:

Bedrijfsspanning 24 V DC - door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.

Technische beschrijving

Gewicht	500 g
Lichtstroom	1300 lm
Wattage	10 W
Uitstraalhoek vast	120 graden
Lichtbron	Led-module
Temperatuurbereik	-20 - 55 °C
Totale hoogte	20 mm
Kleurtemperatuur	6500 K
Energievoorziening	Netvoeding
Totale breedte	65 mm
Totale lengte	168,5 mm
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	10487
Producttype	Machinelamp

Accessoires

Transformator voor PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Houder voor Black Series 45°	081381