

**Gladwalsrol convex, Rol-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	291440 10
GTIN	4030741009181
Artikelklasse	29H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedraaid en gepolijst ($R_z = 4 \mu\text{m}$).
Convexe HSS-gladwalsrollen – type RRE.

Voordeel:

- **Verbeterde oppervlaktekwaliteit.**
- **Versteviging van de oppervlakken.**
- **Reductie van de procestijd.**

Toepassing:

Voor het gladwalsen van cilindrische werkstukken.

T.b.v.:

Kartelgereedschap: Nr. 290000; 290001

Technische beschrijving

Rol-Ø	10 mm
Rolboring-Ø	4 mm
Rolbreedte	4 mm

Snijmateriaal	HSS
Ruwheidswaarde	4 µm
Vorm	Convex
Type	RRE
Producttype	Gladwalsgereedschap