



Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 14X15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	610900 14X15
GTIN	4045197384164
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b2	35 mm
maximale bekhoogte h	6 mm
maximale bekbreedte b1	33 mm
Sleutelwijdte ₂	15 mm
Sleutelwijdte ₁	14 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	186 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel