

Kantoorstelling aanbouwstelling, Diepte 600 mm, Hoogte / legbord breedte: 2300/1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990596 2300/1000
GTIN	4004514220172
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-geperforeerde T-profiel-framefronten en legborden.
Versterking door lengteregels. Middenaanslag voorkomt het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen middenaanslag.

Maximale belastbaarheid: 150 kg per legbord.

Stellingdiepte 600 mm: Aan beide zijden te gebruiken. Maximaal 192 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm

Kniklengte: max. 600 mm

Opmerking:

- Stellingen met een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen kantelen.
- Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.

Technische beschrijving

Diepte	600 mm
--------	--------

Breedte	1000 mm
Aantal legborden	7
Hoogte	2300 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1006 mm
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 600 mm
Producttype	Ordnerstelling

Accessoires

Klemvoet	990852
----------	--------