

**12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630950 13
GTIN	4018754000388
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ[®]-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 630929

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	23 mm
Ø uitgangzijde	17,8 mm

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dop