



Zelfnivellerende rotatielaser GRL, Type: 400H



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 468495 400H |
| GTIN | 3165140604406 |
| Artikelklasse | 46T |

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfnivellerende rotatielaser voor buitentoepassingen. Nauwkeurig, snel en eenvoudig nivelleren van de laserlijnen. Anti-Drift-systeem **voorkomt nivelleerfouten** bij trillingen en schokken.

Functie:

IP56: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Laserontvanger, meetlat, bouwstatief, gebruiksaanwijzing, transportkoffer. 2x batterij LR20 1,5V en 1x 9V-blokbatterij.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--------------|
| Statiefschroefdraad | 5/8 UNC inch |
| Fabrikantnummer | GRL 400H |
| IP-klasse | IP 56 |
| Breedte | 170 mm |

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Gewicht | 2 kg |
| Bereik | 20 m |
| Toerental | 600 min ⁻¹ |
| Bereik met ontvanger | 400 m |
| Nivelleertijd | 15 s |
| Laserklasse | 2 |
| Nivelleerbereik | ±5 graden |
| Lengte | 183 mm |
| Hoogte | 188 mm |
| Maximale afwijking | ±0,08 mm/m |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081551 LR20; 081551 6LR61 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 3 |
| Kleur van de laser | rood |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Producttype | rotatielaser |

Accessoires

| | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR20 | 081551 LR20 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61 | 081551 6LR61 |